

maxell
Within the Future

llexam



llexam

颠覆美容家电常识

创造惊叹与感动的未来

麦克赛尔以独家的模拟核心技术，加上最新
数码技术及连系人与人之间的力量创造的产品

而今后，希望通过开发出更多与人们紧密相依的最
新美容家电产品，为人们提供未来舒适生活的
“Future Amenity”

以重视未来环境问题的设计理念
实现能满足今后生活所必需的功能和商品
最新品牌 llexam 由此诞生



让前所未有之光，
照射在您的头发上

光电吹风 MXHD-3000

让头发如同在照射聚光灯下照射一样，以专用于吹风机的新设计灯具组件（正在申请专利）把光照射在头发上。以最新科技利用光能来更温和地干发的电吹风。

改变一贯的干发模式

电吹风的新常识


光电吹风与以往吹风机吹干头发的方法*截然不同，
它是以全新的方法来吹干头发。

通过光能来吹干头发，实现了以往吹风机未能实现的水润呵护。
而此正是麦克赛尔提出的护发新模式。

※使用电热功能的干发模式。




[以往电吹风的干发模式]



在抵达头发之前因卷入了周围的空气造成温度参差不齐，导致部分头发温度容易增高。

[光电吹风的干发模式]



由于光的直进性使热量能够均衡地传播，因此可减少头发的损伤，实现温柔干发。尤其还能以600W实现节省电力。



给头发留下充足水分的同时吹干头发 这正是新型的护发模式


由于在吹头发时给头发留下了充足的水分，
所以可一直保持滋润健康的头发。

以往的电吹风仅采用从外部吹风的干发方法，容易造成过度风干*。
相反的，光电吹风是在紧锁头发水分的同时吹干头发，
从而实现了滋润柔顺并有光泽的秀发。

※被过度吹干的头发里没有留下适量水分的状态。

未使用电吹风时(干燥状态)水分含量为13.8%的毛发在经过完全淋湿，再用普通电吹风的热风吹干后水分会减少到13.0%，而使用光电吹风时，毛发的水分含量反而会上升到25.1%。光电吹风实现了比一般热风干发多留下了约1.9倍的水分，做到了防止过度风干。

[毛发水分含量比较]



实验内容

对用温水清洗了三分钟后的毛发用毛巾擦干，使用不同的吹风机花20分钟吹干。
然后使用红外线水分测量仪对它们的水分含量进行测定。
株式会社SOUKEN调查



纳米离子
让头发水润光泽

纳米离子电吹风 MXHD-1000


为头发补充水分的纳米离子。
独自开发成功能大量产生纳米离子的组件，
让头发在纳米离子的包裹下被吹干。



> 温度切换开关
HOT/MID/COOL

> 风量切换开关
HIGH/LOW

独自开发的产生纳米水离子的组件




[什么是纳米离子?]


珀尔帖元件的冷却效果使空气中的细小水分凝缩并结合负离子,从而成为更加水润的负离子。

纳米离子的效果

静电聚集带电的头发经过纳米离子的中和并为毛发提供微细的水分,从而使头发更加柔顺服帖,实现对毛发和头皮的温柔呵护。



没有纳米离子时
角质层的脱落容易导致水分
和蛋白质的流失。



有纳米离子时
深层滋润毛发,使角质层更
加紧密。

实验内容

用各电吹风机吹干并进行500次梳头后,以角质层的状态对头发的损伤程度来进行测定。
本公司调查结果

1.6
立方米
/分钟

用大风量速干

每分钟1.6立方米的大风量实
现速干。

3档
×
2档

温度和风量的模式切换开关

有三个热风温度档位和两个风
量档位,可根据您的发质和目的
自由调节。



远红外线加热灯

出风口配置了陶瓷制的远红外
线加热灯。



双重过滤网构造

双重过滤网构造可防止灰尘侵
入。打开后盖可轻松清洁。



检知色斑
自我呵护素颜美肌

多功能温冷美容仪 MXFC-1000

可以用四种模式来护理肌肤的多功能温冷美容仪。
使用方法简单, 让人容易坚持长期使用。
它还带有色斑感应的功能, 感应色斑后, 通过振动的强弱来提示。

> 温热导头
(钛金属制)

> 色斑感应

> 冷却导头
(铝制)



> MODE(模式)
切换键

> 电源开关

> LEVEL(档位)
切换键

> 背面金属板
(钛金属制)

使用方法

将导头轻轻地按在肌肤上,从脸中心向外侧慢慢地滑动。



按照①②两颊→③T区→④颈部及前胸 的顺序移动导头,可全面有效地护理肌肤。



色斑感应

“MOIST模式”时感应到色斑后,通过五个级别的振动强弱提示色斑的浓淡度。


※痣、淤青等肤色较深的部位也会有感应。※使用化妆棉时感应功能不能运作。

※色斑感应功能不可用于诊断或治疗。

护肤4步骤


1. CLEANSING(洁肤)模式

利用离子*的力量,导出残留在毛孔里的细微污垢。 ※利用正、负极的电位差。




3. MASK(面膜)模式

微振动和平稳的电位持续转换进一步促进乳液或面膜的吸收效果。



2. MOIST(保湿)模式 色斑感应


将化妆品的保湿成分导入肌肤的角质层,促进深层渗透保湿。



4. COOL(紧致)模式

冷却收缩效果使肌肤光滑紧致。

※无需使用化妆品。





光电吹风

型号	MXHD-3000
电源	AC100V 50/60Hz
消耗电力	600W
颜色	白色
外形尺寸	W23.5×H22.3×D9.0cm
重量	约920克(含电源线)
电源线的长度	2.7米
开关	DRY / SET / COOL 冷风切换开关
配件	无

※规格可能会有变更。



纳米离子电吹风

型号	MXHD-1000
电源	AC100V 50/60Hz
消耗电力	1200W
颜色	白色
外形尺寸	W19.8×H24.0×D9.0cm
重量	约670克(含电源线)
电源线的长度	2.7米
开关	温度切换开关: HOT(热) / MID(温) / COOL(冷) 风量切换开关: HIGH(高) / LOW(低)
配件	集风嘴

※规格可能会有变更。



多功能温冷美颜仪

型号	MXFC-1000
电源	AC100-240V 50/60Hz
消耗电力	约8W(AC100V充电时)
颜色	白色
主机大小	W5.2×H17.9×D6.7cm
重量	约200克
配件	电源插头、专用套环(2个)、保护盖

※规格可能会有变更。

※本手册里刊登的名称、标志、服务标记是麦克赛尔或其他厂商的注册商标或商标。
※本手册里刊登的商品规格和设计可能会在无预先告知的情况下、因产品改良而有所变更,敬请见谅。
※图片仅供参考。商品以实物为准。
※本手册刊登的内容是2020年10月的产品。

咨询方式 _____

maxell 问询 搜索 <http://www.maxell.co.jp>