



llexam

llexam

美容家電の常識を塗りかえ
未来に驚きと感動を

マクセルは、独自のアナログコア技術を
最新のデジタル技術につなぐ力と
人とつながる力で製品をつくりあげてきました

そしてこれからは
人と寄り添う新しい美容家電ブランドを通じて
未来の快適さ“Future Amenity”を
提供していきたいと考えています

未来環境を意識したデザイン
もっとこれからの生活に必要とされる
機能や商品の実現をめざして
新ブランド レクサム llexam は生まれました



未体験の光を、髪に。

光ドライヤー MXHD-3000

髪にスポットライトをあてるように、
ヘアドライヤー用に新設計のランプユニット(特許出願中)から光を照射。
光のエネルギーで髪をやさしく乾燥させる最新テクノロジーのドライヤーです。

髪の乾かし方を変える、 新常識のドライヤー。


光ドライヤーは、従来のドライヤーを使った乾かし方*とは全く違い、新しい方法で髪を乾かします。

光のエネルギーを利用して乾かすことで、これまでのドライヤーでは実現できなかったうるおいをもたらします。これがマクセルが提案する新しいヘアケアのかたちです。

※ヒーター機能を使った乾かし方。




〔従来ドライヤーでの乾燥〕



髪に届くまでに周りの空気を巻き込むため温度のムラができ、部分的に髪の毛が高温になりやすい。

〔光ドライヤーでの乾燥〕



光の直進性により均一に熱を伝えられるため、髪へのダメージが低減、髪をやさしく乾燥します。さらに、600Wの省電力を実現。



髪に水分を十分に残しつつ乾かす。
これが新しいヘアケア。

髪に水分を残しながら乾かすから、
いつまでもうるおいのある健やかな髪を保ちます。


これまでのドライヤーは、外から風をあてるだけの乾かし方なので
オーバードライ[※]になりやすいことが分かりました。

対して、光ドライヤーは髪にしっかり水分を閉じ込めながら乾かすので、
うるおいのある、手ざわりのよいつややかな髪を実現します。

※乾燥しきって髪にとって適量の水分が残っていない状態のこと。

ドライヤー未使用(乾燥状態)時に13.8%だった毛髪水分量は、
その後十分に髪を濡らして温風ドライヤーで乾燥させた場合は13.0%に減少、
光ドライヤーを使用した場合は25.1%まで上昇する結果となりました。
温風ドライヤーに対し、光ドライヤーは約1.9倍水分を多く残すことができ、
オーバードライを防ぎます。

[毛髪水分量比較]



試験内容

3分間、温水で洗髪した毛束をタオルドライ後、各ドライヤーで20分間乾燥。赤外線水分計で水分量を測定。
(株)SOUKEN調べ



ナノイオンで、
つややかな髪へ。

ナノイオンドライヤー MXHD-1000

髪にうるおいを与えるナノイオン。
それを大量発生させるユニットを独自に開発し、
ナノイオンにより髪を包み込みながらの乾燥を実現しました。



> 温度切替スイッチ
HOT・MID・COOL


> 風量切替スイッチ
HIGH・LOW

独自のナノイオン発生ユニット



ナノイオンの効果

静電気がたまってプラスに帯電した髪を、ナノイオンにより中和して微細な水分を与え髪のまとまりをいっそうよくし、髪と頭皮をやさしくケアします。



ナノイオンなし
キューティクルがはがれ水分
やたんばく質が流出しやすい。

ナノイオンあり
髪の奥まで水分を浸透させ、
キューティクルをひきしめます。

試験内容

各ドライヤーで乾燥しながら500回ブラッシングした際の髪のダメージをキューティクルの状態で測定。
自社調べ

1.6m³/分

大風量で速乾ドライ

1.6m³/分の大風量だから速乾を実現。



遠赤外線グリル

吹出口はセラミックコーティングの遠赤外線グリルを搭載。

3段階
×
2段階

温度・風量切替スイッチ

温風温度3段階、風量2段階切替スイッチ付だから、髪質や目的に合わせて自由に調整できます。



ダブルフィルター構造

2重のフィルターでホコリの侵入を防止。リアカバーを外してお手軽メンテナンス。



シミをお知らせ。
セルフケアで
素肌を美しく。

多機能温冷美顔器 MXFC-1000

4つのモードでお肌のケアができる多機能温冷美顔器。
簡単で使いやすく、続けやすいのが特長です。
シミナビ機能がシミ等を見つけ、振動の強弱でお知らせします。

> 温熱ヘッド
(チタン製)

> シミナビ

> 冷却ヘッド
(アルミ製)



> モード切替ボタン

> 電源スイッチ

> レベル切替ボタン

> 背面プレート
(チタン製)

お手入れ方法

ヘッドをお肌に軽くあて顔の中心から外側へすべらせるように、ゆっくり移動させます。



①②両ほほ→③Tゾーン→④デコルテの順にヘッドを移動することで全体を効率よくお手入れできます。



シミナビ

「MOISTモード」時シミ等を検知し、濃淡を5段階の振動の強弱でお知らせします。


※ほくろ・あざ等の色が濃い部分にも反応します。※コットンを取り付けた状態では検知しません。

※シミナビは診断・治療を行うものではありません。

お肌のための4ステップ


1. CLEANSINGモード

毛穴に残った微細な汚れをイオンのちから*で引き出します。※+極・-極の電位差を利用。




3. MASKモード

微振動と穏やかな電極の切り替えて乳液やシートマスクの効果をサポートします。




2. MOISTモード シミナビ

化粧品の保湿成分をお肌の角質層に浸透させ、保湿ケアします。



4. COOLモード

ひんやりとした冷却効果でお肌をひきしめます。※化粧品は使用しません。



Ilexam brand line up



光ドライヤー

型番	MXHD-3000
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
カラー	ホワイト
外形寸法	W23.5×H22.3×D9.0cm
質量	約920g(コード込)
コードの長さ	2.7m
スイッチ	DRY／SET／COOL COOLショットスイッチ
付属品	なし

※仕様は変更の場合がございます。



ナノイオンドライヤー

型番	MXHD-1000
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
カラー	ホワイト
外形寸法	W19.8×H24.0×D9.0cm
質量	約670g(コード込)
コードの長さ	2.7m
スイッチ	温度切替スイッチ: HOT／MID／COOL 風量切替スイッチ: HIGH／LOW
付属品	セットノズル

※仕様は変更の場合がございます。



多機能温冷美顔器

型番	MXFC-1000
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	約8W(AC100V充電時)
カラー	ホワイト
本体寸法	W5.2×H17.9×D6.7cm
質量	約200g
付属品	電源アダプター、コットンリング(2個)、保護キャップ

※仕様は変更の場合がございます。

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
※掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※実際の商品と掲載写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
※このカタログの掲載内容は2020年10月現在のものです。

お問い合わせは _____

マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL.(0570)783-137 [ナビダイヤル] FAX.(0570)025-710 [ナビダイヤル]

受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ <http://www.maxell.co.jp>

商品の詳細に関しては、「Ilexam」サイトをご参照ください。

<http://www.maxell.jp/ilexam/>



地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。
※本文のみ植物油インキを使用しています。
※表紙は植物油インキ以外のものを使用しています。