

光美容器



型番	MXIP-100
電源	専用電源アダプター (AC100V~240V 50/60Hz)
入力電圧	DC12V/最大4A
消費電力	最大48W
使用温度範囲	5°C~35°C
外形寸法	幅74×高さ207×厚み51mm
質量	約290g
カラー	ホワイト
同梱品	電源アダプター、電源ケーブル、 カラーチャート、取扱説明書(保証書付き)

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
※掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※実際の商品と掲載写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
※このカタログの掲載内容は2020年7月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL. (0570)783-137 [ナビダイヤル] FAX. (0570)025-710 [ナビダイヤル]

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ

検索

<http://www.maxell.co.jp>



地球環境保護のために、
このカタログには植物油インキを使用しています。



光 & クール。

美肌を磨く、新おうち習慣。

光美容器 MXIP-100

llexam

クールダウン機能で、おうちケアにもエステサロン感覚のいたわりを。

1 冷却プレート付き



照射部分を冷やし、お肌をいたわりながら、光でムダ毛をケア。痛みや熱さを感じにくいので、セルフケア初心者にもおすすめです。

2 肌検知センサー

照射部の両側にセンサーを搭載。センサーが肌を検知すると照射できます。

3 照射回数 約50万回



カートリッジ交換することなく、約50万回の使用が可能。追加コストがかからず、家族で使うこともできます。

照射面積4cm²

アタッチメント交換なしで、細かい部分のムダ毛にもアプローチ。



4 液晶モニター

出力レベル、モード、残り照射回数などが確認できます。



5 操作ボタンは2つ

電源ボタン

- 長押し 電源 ON/OFF
- 短押し 出力レベル切り替え (5段階)

マルチボタン

- 長押し シングルモード / 連続照射モード切り替え
- 短押し 照射 (シングルモード時)


- シングルモード
- 連続照射モード

フェイスもボディも、これひとつ。使いつづけることで、スベスベなめらか肌に。



女性も男性も、全身に使える!

■ お使いになれる部位



はじめて使うときは確かめて!

肌の色、毛の色をチェック。

〈使用できる肌の色〉



〈使用できる毛の色〉



※男性のひげには使用できません。女性の顔はほぼ骨より上には使用できません。

※カラーチャートは目安です。刺激、効果には個人差があります。